

AI“吃电”狂潮下的破局者：高性能电源管理技术



随着工业用电量攀升、数据中心规模扩张以及电动汽车的需求激增，社会对电力的依赖程度也与日俱增。

[阅读更多](#)

解决方案



99.2%效率－SiC高功率密度 3.3KW双向功率PFC电源解决方案

为您介绍一款双向 AC/DC 评估板—这款无桥图腾柱功率因子校正器 (PFC) 评估板，可提高能量转换效率、灵活性以及发展无限的应用。 [阅读更多](#)



T51 汽车级聚合物贴片钽电容器 AEC-Q200 认证，超低内阻



可持续性- 高效节能的电源管理

安富利与我们的供应商一起为您带来领先的可持续性- 高效节能的电源管理相关产品。



AAEON
SRG-AM62
引领智能能源管理



Abracon
Abracon 卓越的
超级电容器解决方案



Amphenol
EnergyKlip™系列
450A储能连接器



ams OSRAM
ams AS8510
analog front end



Belfuse
BMP



Bourns
SRP4021HMT




MPS
Half-Bridge gate
driver MP18831



Murata
非隔离DC-DC转换器
模块 MYC0409-NA



Nordic
nPM2100



onsemi
Reference design -
12kW AI Cloud PSU




Panasonic
Energy efficient
power relays



Rohm
BD28C53FJ-LB
(New) PWM types
DC/DC converter IC



Samtec
AcceleRate® mP
high-density, high-
speed signal/power
arrays



STMicroelectronics
STPMIC1
Highly integrated
power management
IC



Toshiba
SiC MOSFET for
sustainability new
energy industry



Transcend
高效能 ECM100 与
ECM300 镜头模块



Vishay
WSLP2512
低阻高功率分路器

[▶ 购买](#) [▶ 解决方案](#) [▶ 产品目录](#) [▶ 技术文章](#) [▶ 联系我们](#)



安富利小程序



关注安富利